

数据表

远程控制 IKORE 发射器

IKORE 可进行高度定制，功能和附件丰富多样。这些远程控制还支持操作员采用符合人体工程学的设计，实现安全高效的操作。

特征

- 高灵敏度两步按钮
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块
- 抗干扰频率管理
- 起重机选择按钮

2.4 GHz

- 2.4 GHz 无线电通信

优势

- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 改进了人体工程学设计

应用

- 起重应用
- 起重应用



可在以下网址找到全面的技术资料：

www.danfoss.com

**技术数据**

描述	值
急停功能	Cat. 3-Plc EN12849-1 和 SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061
防护等级	IP65/NEMA4
防结露系统	无
频段	2.4 GHz
主要构件（最大数目）	按钮 (7)
可拆卸式 EEPROM	外部
电池型号	4 AAA
电池寿命	>80 小时（100% 工作周期）
工作温度范围	-20° 至 70° C（-4 °F 至 158° F）
重量（带电池）	315 克
安全带	手带/肩带
显示器	无
线控接头	无
范围限制器	无
可匹配的接收器	R11