

数据表

远程控制 IKARGO 发射器

IKARGO 可进行高度定制，功能和附件丰富多样。这些远程控制还支持操作员采用符合人体工程学的设计，实现安全高效的操作。

特征

- 高灵敏度两步按钮
- 具有全双工通信功能的多频段无线电
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块
- 抗干扰频率管理

优势

- 定制程度高
- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 改进了人体工程学设计
- 屏幕显示

应用

- 起重应用



可在以下网址找到全面的技术资料：

www.danfoss.com



技术数据

规格	值
急停功能	Cat. 3-PLd
防护等级	IP65/NEMA4
防结露系统	无
频段	多频 (400-930 MHz)
主要构件	按钮 (6) / 多功能按键 (1)
辅助机构	无
可拆卸式 EEPROM	外部
电池型号	BT11K
电池使用时间	>80 小时 (100% 工作周期)
操作/存储温度	-20° 至 70° C (-4° 至 158° F)
重量 (带电池)	400 克
安全带	手带/肩带
显示器	是
电缆连接	无
范围限制器	是
可匹配的接收器	R06, R13 B, R13 F, R70